

Syntolack Metal



1000 ml+
20-200 ml

ø 1,4 mm
3-4 Atm
N° mani
of coats
couches
Spritzgänge
capas: 2

N° mani
of coats
couches
Schichten
capas: 2

Ad aria a/Air drying at/A l'air à
Lufttrocknung bei/Ai aire a: 20°C
Maneggiabile/Tack-free/Manipulable
Klebefrei-bearbeitbar/Manejable: 5-6 h
In profondità/Through-drying
Sec à cœur/Durchtrocknung
En profundidad:
5-6 gg/days/jours/tage/días



Smalto sintetico
ad effetto
ferromicaceo,
con buone
caratteristiche
protettive
del supporto.

Micaceous iron
oxide synthetic
paint offering
good protection
of the substrate.

Peinture
synthétique à base
d'oxyde à effect
micacé offrant une
bonne protection
du support.

Hochwertiger
Kunstharzlack mit
besonderem
Eisenglimmereffekt
und guter
Schutzwirkung.

Esmalte
sintético a efecto
de hierro micáceo
(efecto forja),
con buenas
características
protectoras
del soporte.



**Substrate
Preparation**
Steel: apply
SYNTOPRIMER
ZINC LS103.
Old coatings:
sand carefully,
putty and apply
a suitable
filling primer
if necessary.

**Préparation
du Support**
Acier: appliquer
SYNTOPRIMER
ZINC LS103.
Vieilles peintures:
poncer, mastiquer,
et s'il est
nécessaire,
appliquer une
impression
convenable.

**Vorbereitung
des Untergrundes**
Stahl:
SYNTOPRIMER
ZINC LS103
auftragen.
Alte Lackierungen:
sorgfältig schleifen,
wenn nötig
spachteln und
entsprechenden
Grundfüller
Auftragen.

**Preparación
del soporte**
Acero: Aplicar el
SINTOPRIMER
ZINC LS103.
Pintados
anteriores: Lijar,
poner masilla,
y se es necesario,
aplicar un aparejo
idóneo.

**Preparazione
del Supporto**
Acciaio: applicare
SYNTOPRIMER
ZINC LS103.
Verniciature
preesistenti:
carteggiare,
stuccare e,
se necessario,
applicare un
idoneo fondo.

	A pelo corto Short haired Aux poils courts Kurzhaare De pelo corto	A peso e a volume/By weight and by volume/En poids et en volume Bei Gewicht und bei Volumen A peso y a volumen
LS111 SYNTOLACK METAL (binder 29111) 00570 SYNTAX SP THINNER	1000 20-40	
		
LS111 SYNTOLACK METAL (binder 29111) 00572 SYNTAX SS THINNER	1000 100-200	

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veuvey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Responsible Care
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

P.6300-07/2017



Tecnogrip Metal Tecnogrip Sparkling Metal Syntolack Metal

Tecnogrip Metal - Tecnogrip Sparkling Metal



18-22 °
TF4
a 20°C

1000 ml+
50-400 ml

ø 1,4-
1,8 mm
4 Atm
N° mani
of coats
couches
Spritzgänge
capas: 2

N° mani
of coats
couches
Schichten
capas: 2

Ad aria a/Air drying at
A l'air à/Lufttrocknung bei
Ai aire a: 20°C

Maneggiabile/Tack-free
Manipulable
Klebefrei-bearbeitbar
Manejable: 3-4 h

In profondità/Through-drying
Sec à cœur/Durchtrocknung
En profundidad: 24 h



50 µ

Finitura vinilica
ad effetto
ferromicaceo
con pigmenti
anticorrosivi ai
fosfati di zinco.

Vinyl-copolymer
finishing coat with
micaceous iron
oxide effect based
on anticorrosion
zinc phosphate
pigments.

Peinture
anticorrosive
vinylique
présentant un
effet de fer
micacé en
plus pigmentée
avec du
phosphate de zinc.

Einkomponenten-
Eisenglimmer-
Decklack auf
Vinylcopolimere-
basis, mit
Zinkphosphat
für hohe
antikorrosive.

Acabado
vinílico
a efecto
hierro micáceo
con pigmentos
anticorrosivos
al fosfato de cinc.



**Preparazione
del Supporto**
Metallo:
carteggiatura e
sgrassaggio con
00695 SILICONE
REMOVER
SLOW.

**Substrate
Preparation**
Metal: sand
and then
degrease with
00695 SILICONE
REMOVER
SLOW.

**Préparation
du Support**
Metal: poncer
et dégraisser
avec 00695
SILICONE
REMOVER
SLOW.

**Vorbereitung
des Untergrundes**
Metal: mit 00695
SILICONE
REMOVER
SLOW schleifen
und entfetten.

**Preparación
del soporte**
Metal:
desengrasar
y lijar con 00695
SILICONE
REMOVER
SLOW.

	A pelo corto Short haired Aux poils courts Kurzhaare De pelo corto	A peso e a volume/By weight and by volume/En poids et en volume Bei Gewicht und bei Volumen A peso y a volumen
LS131 TECNOGRIP METAL (binder 29131) or LS133 TECNOGRIP SPARKLING METAL (binder 29133) 00824-00825 UNIVERSAL THINNERS	1000 50-100	
		
LS131 TECNOGRIP METAL (binder 29131) or LS133 TECNOGRIP SPARKLING METAL (binder 29133) 00824-00825 UNIVERSAL THINNERS	1000 300-400	






199 Fine Silver



188 Titanium Silver




173 Glass Green




178 Olive Grey Green



159 Techno Violet



161 Steel Blue



177 Smaragd Green



130 Leather Brown



150 Antique Rose



160 Surf Violet




119 Sand Grey



113 Brass



162 Submarine Blue




170 Polynesia Turquoise




154 Midnight Black




186 Noble Blue Grey



194 Diamond Silver Blue



163 Sapphire Blue




125 Bronze



149 Trend Red



172 Pine Green



179 Krypton Green



184 Onyx Black



190 Metal Silver

Tecnogrip Metal Tecnogrip Sparkling Metal Syntolack Metal

Le tinte del presente campionario sono puramente indicative e rappresentano i colori con applicazione a spruzzo realizzate con prodotto vinilico LS131 Tecnogrip Metal. Con applicazioni a rullo e a pennello o con prodotti sintetici, le tonalità risulteranno più scure.

The colour samples in this card are just an indication; they represent colours obtained with vinyl product LS131 Tecnogrip Metal applied by spraying. In case of application by brush, roller or with synthetic products colours will turn out darker.

Les couleurs de ce nuancier donnent une indication de la teinte; elles sont réalisées avec le produit vinylique LS131 Tecnogrip Metal et appliquées au pistolet. Avec des applications au rouleau et au pinceau ou réalisées avec des produits synthétiques, les teintes seront plus foncées.

Die Farbmuster dieser Farbkarte gelten nur als Hinweis und stellen die Farbe, mit Vinyl Produkt LS131 Tecnogrip Metal hergestellt, durch Spritzverarbeitung dar. Bei Streich oder Rollerverarbeitung oder bei Verwendung synthetischer Produkte werden die Farben dunkler.

Los colores de este muestrario son puramente indicativos y representan colores aplicados a pistola con producto de vinilo LS131 Tecnogrip Metal. En aplicaciones a brocha, rodillo o con productos sintéticos los tonos de acabado pueden oscurecerse.

190 Metal Silver
LS133 Tecnogrip Sparkling Metal